

TS24A mdm2

2014.6.2

TS24 後継機へ更新のお知らせ

TS24は使用部品の廃品等による諸事情により、保守品とさせていただきますことのお知らせします。つきましては、上位互換のTS24AをリリースしますのでTS24をご利用のお客様は順次、切替をお願いいたします。

また、TS24-4swTx 及び TS24-4swRxはTS24Aでは、サポートを打ち切りとさせていただきます。TS24A-mdm2 のみとなりますこと御了承願います。

下記にTS24とTS24Aの相違点を記載します。不明な点等ありましたらご連絡願います。(詳細仕様はホームページの仕様書を参照ください。)

(1) コマンドの追加／削除

- ・削除コマンド : #SPx
- ・追加コマンド : #WEx ……設定の記憶
- #?Ix ……インフォメーションコマンド
- #?? ……工場出荷設定

(2) リセットピンの追加

インターフェイスコネクタ #12ピン(TS24:MODE) 予備ポートをリセットピンに割当てました。TS24Aの内部CPUをリセット可能です。(使用しない場合、オープンにしてください。)

(3) スリープ時のポートの状態

ピン番／名称	TS24	TS24A
#4 / SDO	Floating	Low
#11 / SPI MODE	High	Low
#12 / MODE (MCLR)	Floating	High

(4) WAKE タイミング

1ms → 30ms に変更。

電気的特性／外形／無線特性／添付品に変更は無く、TS24-TS24A間の無線通信は完全互換です。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。